

# Spiral-Kunststoffschlauch PUN-6X1-S-1-SW

Teilenummer: 197605

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitslänge	1 m
Außen-Ø	6 mm
Blocklänge	0.344 m
Innen-Ø	4 mm
Wickeldurchmesser	46 mm
Windungszahl	23
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...10 bar
Zulassung	TÜV
Zertifikat ausstellende Stelle	B 013277 0506 00
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-35 °C...60 °C
Produktgewicht	51 g
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss-Außen-Ø 6 mm für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm mit Überwurfmutter für Stecknippel-Innen-Ø 4 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)