

Flexo-Kupplung FK-M8

Teilenummer: 2062

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | M8 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 50 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Buchse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Kugelbolzen | Einsatzstahl |
| Werkstoff Kugelscheibe | Einsatzstahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |