

# Luftkissenplatte ATBT-100-300

Teilenummer: 2109870

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	100
Lagerlänge	300 mm
Einbaulage	waagrecht
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Betriebsdruck	≤ 2 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur	10 ... 50 °C
Mediumstemperatur	10 ... 50 °C
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Produktgewicht nach Länge	3,6 kg/m
Shore-Härte	D 80 +/-5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Max. Flächenlast im Betrieb	400 kg/m <sup>2</sup>
Wiederholgenauigkeit der Flughöhe	±10 µm
Ebenheit, justiert	60 µm
Ebenheit, aufgespannt	110 µm