

# Flexopneu-Schlauch P-13-SW

Teilenummer: 2234  
Auslaufprodukt

FESTO

[Auslauftyp](#). Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	23 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	100 mm
Innen-Durchmesser	13 mm
Min. Biegeradius	50 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht nach Länge	0,4 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Stecktülle Innen-Ø 13 mm
Farbe	schwarz
Shore-Härte	A 71 +/- 5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	EPDM SBR