


Axialbausatz EAMM-A-D40-40G-S1

Teilenummer: 2256399

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	450 g
Schnittstellencode Aktuator	D40A D40B
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform