

Rundzylinder EG-12-40

Teilenummer: 2417

FESTO

mit Rückstellfeder.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Durchmesser	12 mm
Dämpfung	keine Dämpfung
Positionserkennung	ohne
Varianten	einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68 N
Pneumatischer Anschluss	G1/8