

Anschlussplatte VABP-S3-26V1G-G18-2

Teilenummer: 2605074

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|--|
| Baubreite | 26 mm |
| Funktionsanschluss 32 | G1/8 |
| Funktionsanschluss 34 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 22 | Anschlussplatte G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 44 | Anschlussplatte G1/8 |
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck | 0 bar...16 bar |
| Normalnennendurchfluss | 800 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumtemperatur | 0 °C...50 °C |
| Umgebungstemperatur | 0 °C...50 °C |
| Produktgewicht | 668 g |
| Anschluss Steuerluft 14 | M5 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 4 | G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff O-Ring | NBR |
| Werkstoff Schrauben | Stahl |