


# Rundzylinder DGS-40- -

Teilenummer: 2711  
Auslaufprodukt

FESTO

ohne Endlagendämpfung.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                    |
|--|-------------------------|
| Hub                                    | 1 ... 2.000 mm          |
| Kolben-Durchmesser                     | 40 mm                   |
| Dämpfung                               | keine Dämpfung          |
| Positionserkennung                     | ohne                    |
| Varianten                              | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck                          | 0,6 ... 10 bar          |
| Funktionsweise                         | doppeltwirkend          |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 80 °C           |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 633 N                   |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf  | 754 N                   |
| Pneumatischer Anschluss                | G1/4                    |