

# Balgzylinder EB-80-45

Teilenummer: 2748904

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	80
Erforderlicher Einbau-Ø	95 mm
Hub	45 mm
Max. Höhe, ausgefahren	110 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	65 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...70 °C
Rückstellkraft	200 N
Produktgewicht	500 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Balg	CR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss