

Parallelbausatz EAMM-U-70-D32-52B/C-96

Teilenummer: 2755890

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	70
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	118 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0,18 Nm
Übertragbares Drehmoment	7 Nm
Produktgewicht	1.800 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	52B 52C
Werkstoffhinweis	RoHS konform