

Parallelbausatz EAMM-U-86-D40-80P-102

Teilenummer: 2802441

★ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-----------------------------|-----------------------|
| Baugröße | 86 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 5.000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 175 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,25 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 9,5 Nm |
| Produktgewicht | 2.300 g |
| Schnittstellencode Aktuator | D40B |
| Schnittstellencode Motor In | 80P |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |