

Flanschbefestigung EAHH-V2-40-R1

Teilenummer: 2827588

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Reinraumklasse	Statisch installiertes Element, keine sinnvolle Bewertung möglich nach ISO 14644-1
Produktgewicht	275 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei