

Faltenbalgbausatz EADB-V2-32-S10-100

Teilenummer: 2828829

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	57 mm
Baugröße	32
Hubbereich	10 mm...100 mm
Kolbenstangenverlängerung	52 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg Bausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Bewegte Masse	46 g
Produktgewicht	116 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei