

Gabelkopf SG-M6

Teilenummer: 3110

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | M6 |
| Entspricht Norm | DIN 71752 ISO 8140 |
| Gewindeanschluss | Innengewinde M6 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien | Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...150 °C |
| Produktgewicht | 22 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Bolzen | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Gabel | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |