

Doppeltwirkender DPZ-10-P-A

Teilenummer: 32680

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|--|
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Montageart | Sicherungsring |
| Form Außen | Profil |
| Form Kolben | rund |
| Form Kolbenstange | rund |
| Abfrageart | magnetisch |
| Daempfungsort | Dämpfungsring intern (nicht einstellbar) |
| Verdrehsicherung | Parallelkolben |
| Kolbennengroesse | 10 mm |
| Hub | 0 mm |
| Kolbenstangendurchmesser | 6 mm |
| Laenge ueber alles | 89,6 mm |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Umgebungstemperatur min. | -20 Cel |
| Umgebungstemperatur max. | 80 Cel |
| Anschlussart Lagerdeckel (EE) | Innengewinde |
| Gewindeart (Lagerdeckel) | M |
| Gewindedurchmesser (metr.) | 5 mm |
| LABS-Kriterium | frei |
| Anschlussart Abschlussdeckel | Gewinde |
| Gewindeart (Abschlussdeckel) | M |
| Gewindedurchmesser (metr.) | 5 mm |
| Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf | 94 N |
| Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl. | 60 N |
| Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf | 0,012 L/<-> |
| Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf | 0,008 L/<-> |