

HE-1/8-S-B

Einschaltventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 33016

Seite:1

Merkmal	Wert
Schaltfunktion Symbol	3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	3/2
Strömungsrichtung reversibel	nein
Funktionsprinzip	Schieber
Form Funktionselement	Platte
Abluft drosselbar	nein
Steuerart	direkt
Stelleigenschaft	bistabil
Befestigungsart	Schraub+Leitung
Einbaulage	beliebig
Nennweite	7,2 mm
Betriebsdruck minimal	1 bar
Betriebsdruck maximal	14 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Belüftung	Gewinde
Anschlussgewinde Belüftung	G 1/8
Anschlussart Arbeitsanschluss	Gewinde
Anschlussgewinde Arbeitsanschluss	G 1/8
Anschlussart Entlüftung	Gewinde
Anschlussgewinde Entlüftung	G 1/8
Betätigung/Rückstellung	Hebel, rastend mit Federrückstellung
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	950 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	370 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (50 µm) Druckluft (auch geölt)