

**HE-3/8-S-B**

Einschaltventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 33018

Seite:1

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schaltfunktion Symbol	<b>3/2-Wegeventil, Grundstellung gesperrt</b>
Schaltfunktion Kurzbezeichnung	<b>3/2</b>
Strömungsrichtung reversibel	<b>nein</b>
Funktionsprinzip	<b>Schieber</b>
Form Funktionselement	<b>Platte</b>
Abluft drosselbar	<b>nein</b>
Steuerart	<b>direkt</b>
Stelleigenschaft	<b>bistabil</b>
Befestigungsart	<b>Schraub+Leitung</b>
Einbaulage	<b>beliebig</b>
Nennweite	<b>13,5 mm</b>
Betriebsdruck minimal	<b>1 bar</b>
Betriebsdruck maximal	<b>14 bar</b>
Umgebungstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Umgebungstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Mediumstemperatur minimal	<b>-10 °C</b>
Mediumstemperatur maximal	<b>60 °C</b>
Anschlussart Belüftung	<b>Gewinde</b>
Anschlussgewinde Belüftung	<b>G 3/8</b>
Anschlussart Arbeitsanschluss	<b>Gewinde</b>
Anschlussgewinde Arbeitsanschluss	<b>G 3/8</b>
Anschlussart Entlüftung	<b>Gewinde</b>
Anschlussgewinde Entlüftung	<b>G 3/8</b>
Betätigung/Rückstellung	<b>Hebel, rastend mit Federrückstellung</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2	<b>3870 l/min</b>
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	<b>2020 l/min</b>
Betriebsmedium	<b>gefilterte (50 µm) Druckluft (auch geölt)</b>