


Motorflansch EAMF-A-38D-87A

Teilenummer: 3319868

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	440 g
Schnittstellencode Motor In	87A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38D
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform