


Vakuumsauger VAS-8-M5-NBR

Teilenummer: 34588

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	8 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	5.5 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	1.6 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	1.6 N
Befestigungsgewinde	M5
Saugerbefestigung	M5
Vakuumanchluss	M5
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR