

Kupplungsstück KSZ-M8

Teilenummer: 36124

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	M8
Einbaulage	beliebig
Gewindeanschluss	Innengewinde M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	70 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Stahl verzinkt
Werkstoff Gewindestück	Stahl verzinkt