

Rundzylinder EG-12-10

Teilenummer: 3617

FESTO

mit Rückstellfeder.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 10 mm |
| Kolben-Durchmesser | 12 mm |
| Dämpfung | keine Dämpfung |
| Positionserkennung | ohne |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 2 ... 8 bar |
| Funktionsweise | einfachwirkend drückend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 68 N |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |