

L-Schnellverschraubung LCK-1/2-PK-13

Teilenummer: 4100

FESTO

schwenkbar mit zwei Dichtringen.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Nennweite | 11,7 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | L-Form |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 14 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 % |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtring | PA-verstärkt TPE-U(PU) |
| Werkstoff Hohlschraube | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Schwenkanschluss | Zink-Druckguss |