

Kunststoffschlauch PL-13-BL

Teilenummer: 4103

FESTO

für CK- und N-Verschraubungen.

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	17,6 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	100 mm
Innen-Durchmesser	13 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	0 ... 7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-10 ... 35 °C
Produktgewicht nach Länge	0,135 kg/m
Farbe	blau
Shore-Härte	A 85 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	PVC-P