

L-Schnellverschraubung LCK-3/8-PK-9

Teilenummer: 4474

FESTO

schwenkbar mit zwei Dichtringen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	L-Form
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	12,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtring	PA-verstärkt TPE-U(PU)
Werkstoff Hohlschraube	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss