

# Schnell-Entlüftungsventil SEU-1/8

Teilenummer: 4616

FESTO

mit Schalldämpfer.

Das Entlüftungsgeräusch ist bei 6 bar gegen Atmosphäre in 1 m Entfernung gemessen.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	550 l/min
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.000 l/min
Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	300 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-20 ... 75 °C
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 ... 75 °C
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Produktgewicht	65 g
Werkstoff Dichtungen	NBR