

Kunststoffschlauch PL-4-SW

Teilenummer: 4641

FESTO

für CK- und N-Verschraubungen (für die Herstellung von Lebensmitteln zugelassen).

Der max. Druck ist bei der max. Temperatur zulässig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	6,2 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	22,5 mm
Innen-Durchmesser	4 mm
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 9 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Umgebungstemperatur	-30 ... 60 °C
Zulassung	TÜV
Produktgewicht nach Länge	0,016 kg/m
Farbe	schwarz
Shore-Härte	D 42 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoffinformation Schlauch	PE