

Schalldämpfer U-M5

Teilenummer: 4645

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	320 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schalldruckpegel	70 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Dämpfereinsatz	Bronze
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform