

Aufsteckflansch DARF-Q12-40

Teilenummer: 4886225

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baugröße	40
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	5.9 Nm
Produktgewicht	155 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Flansch	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Schrauben	Stahl, verzinkt