


# Kupplung EAMD-56-46-14-23X27

Teilenummer: 5062229

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	14 mm
Aufnahmedurchmesser 2	23 mm
Baugröße	56
Nennlänge	46,5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	151 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	38 Nm
Produktgewicht	424 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform