

Kupplung EAMD-42-40-10-16X25

Teilenummer: 5200227

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|---------------------------|----------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1 | 10 mm |
| Aufnahmedurchmesser 2 | 16 mm |
| Baugröße | 42 |
| Nennlänge | 40 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 6000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Umgebungstemperatur | -25 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 39 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 17 Nm |
| Produktgewicht | 199 g |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |