

Batterieblock MHA3-PR10-3-1/8

Teilenummer: 525225

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	10
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Befestigungsart Anschlussplatte	mit Durchgangsbohrung mit Hutschiene
Befestigungsart Ventil	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1/33	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 3/11	G1/4
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung