

Kunststoffschlauch PUN-V0-12x2-BR

Teilenummer: 525465

FESTO

flammhemmend.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 62 mm |
| Innen-Durchmesser | 8 mm |
| Min. Biegeradius | 21 mm |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft Vakuum |
| Brandklasse nach UL94 | V0-V2 |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Zulassung | TÜV |
| Produktgewicht nach Länge | 0,08 kg/m |
| Farbe | braun |
| Hinweis zur Farbe | wegen Flammenschutz Abweichung zur Standardfarbe |
| Shore-Härte | D 54 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoffinformation Schlauch | TPE-U(PU) |