

Manometer MA-50-10-R1/4-E-RG

Teilenummer: 525728

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...10 bar
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	50
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/4
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA

Merkmal	Wert
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	75 g
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Skala	Einfachskala bar (außen)