

# Filter-Regelventil LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO

Teilenummer: 526283

Auslaufprodukt

**FESTO**

mit Gewindeanschlussplatte ohne Manometer, manueller  
Kondensatablass.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Baugröße                           | Micro   |
| Baureihe                           | D   |
| Einbaulage                         | senkrecht   |
| Filterfeinheit                     | 5 µm  |
| Kondensatablass                    | manuell drehend                                       |
| Max. Kondensatmenge                | 3 cm <sup>3</sup>                                     |
| Betriebsdruck                      | 1 ... 10 bar  |
| Max. Druckhysterese                | 0,3 bar   |
| Normalnenndurchfluss               | 410 l/min   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2   |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                  | -10 ... 60 °C   |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 60 °C   |
| Produktgewicht                     | 114 g   |
| Befestigungsart                    | wahlweise:<br>Leitungseinbau<br>mit Haltewinkel       |
| Pneumatischer Anschluss 1          | NPT1/8-27   |
| Pneumatischer Anschluss 2          | NPT1/8-27   |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform  |
| Werkstoffinformation Gehäuse       | Aluminium-Knetlegierung                               |
| Werkstoffinformation Schale        | PC  |