



Filter

LF-N1/8-D-5M-MICRO-H

Teilenummer: 526302
Auslaufprodukt

FESTO

mit Gewindeanschlussplatte, halbautomatischer Kondensatablass.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2016. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Filterfeinheit	5 µm
Kondensatablass	halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Sinterfilter mit Zentrifugalabscheider
Max. Kondensatmenge	3 cm ³
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Normalnennndurchfluss	290 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Inerte Gase Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	64 g
Befestigungsart	mit Zubehör Leitungseinbau wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 1	NPT1/8-27
Pneumatischer Anschluss 2	NPT1/8-27
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Filter	PE
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC