

Wartungseinheit FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H

Teilenummer: 527861



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

ohne Gewindeanschlussplatte, mit Manometer, halbautomatischer Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2023. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Micro
Baureihe	D
Betätigungssicherung	Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Kondensatablass	halbautomatisch
Konstruktiver Aufbau	Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler
Max. Kondensatmenge	3 cm ³
Filterfeinheit	5 µm
Druckanzeige	mit Manometer
Betriebsdruck	1 ... 10 bar
Druckregelbereich	0,5 ... 7 bar
Max. Druckhysterese	0,3 bar
Normalnennndurchfluss	80 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--]
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	113 g
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schale	PC