



# Öler MS6-LOE-1/4-R-Z

Teilenummer: 529780

FESTO

Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, Durchflussrichtung von rechts nach links.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	75 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Betriebsdruck	1 ... 16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	50 l/min
Normalnenndurchfluss	2.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	600 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	PC