



Öler MS6-LOE-1/4-U-Z

Teilenummer: 529782

FESTO

Metallschale, Durchflussrichtung von rechts nach links.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Baureihe	MS
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge	80 cm ³
Schalenschutz	integriert als Metallschale
Betriebsdruck	1 ... 16 bar
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion	50 l/min
Normalnenndurchfluss	2.500 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Lagertemperatur	-10 ... 60 °C
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	810 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Werkstoffinformation Schale	Aluminium-Knetlegierung