

# Manometer

## MA-50-232-N1/4-PSI-E-RG

Teilenummer: 530391

FESTO

mit Anzeigeeinheit in psi, einstellbarer Rot/Grün-Bereich.  
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.



### Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich [psi]	0 ... 232 psi
Entspricht Norm	EN 837-1
Nenngröße Manometer	50
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck	0 ... 232 Psi
Faktor Wechselbelastung	0,66
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	-20 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	NPT1/4-18
vom Medium berührte Werkstoffe	Messing
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Gehäuse	ABS
Werkstoffinformation Sichtscheibe	PMMA
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	75 g
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	kein Sauerstoff kein Azetylen