


Kupplungsdose KD2-CN-4-S

Teilenummer: 531624
Auslaufprodukt

FESTO

[selbststellend, Schottverschraubung.](#)

Auslauftyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2,5 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	110 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Produktgewicht	21 g
Pneumatischer Anschluss 1	CN-4
Werkstoffhinweis	RoHS konform