

# Kupplungsstecker KS4-1/2-A

Teilenummer: 531676

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	7.85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...12 bar
Normalnenndurchfluss	1301 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	32.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	55 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform