


Kupplungsstecker KSS6-1/2-A

Teilenummer: 531693
Auslaufprodukt

FESTO

für selbststellende Sicherheitskupplung nach ISO 4414.
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,85 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 12 bar
Normalnenndurchfluss	1.643 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	BIA TÜV
Nenn-Anziehdrehmoment	32,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	50 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform