

MPA-MP-VI

Ventilinsel

Merkmal	Wert
Betätigungsart	elektrisch
Flächenschalldämpfer	einseitig
Handhilfsbetätigung	rückstellend rastend verdeckt
Inseltyp	32
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Max. Anzahl der Ventilplätze	24
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventil-Funktion	3/2 5/2 5/3 2x2/2 2x3/2 monostabil bistabil offen geschlossen belüftet entlüftet offen/geschlossen
Ventilinselaufbau	modular und erweiterbar
Schaltstellungsanzeige	LED
Betriebsdruck	-0,9 - 10 bar
Steuerdruck	3 - 8 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
Normalnenndurchfluss	360 l/min
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1

MPA-MP-VI**Ventilinsel**

Merkmal	Wert
Mediumstemperatur	-5 - 50 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C
Elektrische Ansteuerungsmöglichkeit	Multipol