

# T-Steckverschraubung QBT-1/4-5/16-U-M

Teilenummer: 533258

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.



## Datenblatt

| Merkmale                                   | Wert   |
|--|--|
| Baugröße                                   | Standard   |
| Nennweite                                  | 0,236 "  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Beschichtung   |
| Bauform                                    | T-Form   |
| Gebindegröße                               | 5  |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0,095 ... 1 MPa<br>0,95 ... 10 bar<br>13,775 ... 145 psi |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat   |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                     |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                       |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                             | 0,843 oz   |
| Befestigungsart                            | Außensechskant SW14                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde R1/4  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 5/16"                      |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit             | 32 ... 140 °F  |
| Farbe Lösering                             | grau   |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform   |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT  |
| Werkstoff Gewindedichtung                  | NBR  |
| Werkstoff Lösering                         | POM  |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                             |