

T-Steckverschraubung QBT-1/2-1/2-U-M

Teilenummer: 533265

FESTO

360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 0,394 " |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Bauform | T-Form |
| Gebindegröße | 1 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | 0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 2,184 oz |
| Befestigungsart | Außensechskant SW22 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 1/2" |
| Umgebungstemperatur Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Gewindedichtung | NBR |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |