

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-12X2-SG-4,8-BL-3/8

Teilenummer: 533466

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Arbeitslänge	4.8 m
Außen-Ø	11.7 mm
Blocklänge	1.172 m
durchflussrelevanter Biegeradius	65 mm
Innen-Ø	7.9 mm
Wickeldurchmesser	51 mm
Windungszahl	41
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0.95 bar...13 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	12.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	480 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	Außengewinde G3/8
Farbe	blau
Shore-Härte	A 87 +/- 3
Werkstoff Anschlussgewinde	Messing vernickelt
Werkstoff Knickschutz	POM
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)