

# Überwurfmutter MCK-PK-3-KD

Teilenummer: 533672

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M6x0,75
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außen-Ø 4 mm für Stecknippel Innen-Ø 3 mm mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform