

Überwurfmutter MCK-PK-9-KD

Teilenummer: 533675

FESTO

Metallausführung.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Innengewinde M16x1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1,2 MPa -0,95 ... 12 bar -13,775 ... 174 psi
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss 1	für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform