


# Schott-Steckverbindung QSS-F-10

Teilenummer: 533912

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	9 mm
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3
Lebensmittelunbedenklichkeit	gemäß Herstellererklärung
Umgebungstemperatur	0 ... 150 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	50,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 10 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing verchromt und vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	FPM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	FPM