

# Kugelhahn VAPB-3/4-F-40-F03

Teilenummer: 534305

FESTO

Messing, Nennweite 3/4", Kopfflansch F03, PN40.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	2-Wege-Kugelhahn
Betätigungsart	mechanisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	Rp3/4
Schaltstellungsanzeige	Schlitzrichtung = Durchflussrichtung
Flanschbohrbild	F03
Nennweite DN	20
Strömungsrichtung	reversibel
Nenndruck Armatur	40
Losbrechmoment bei Druckdifferenz Nenndruck Armatur PN	6 Nm
Losbrechmoment bei Druckdifferenz 1 MPa (10 bar, 145 psi)	5,1 Nm
Basierend auf Norm	ISO 5211
Medium	Druckluft nach ISO8573-1:2010 [---] Inerte Gase Wasser neutrale Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20 ... 150 °C
Durchfluss Kv	41 m <sup>3</sup> /h
Werkstoffhinweis	RoHS konform
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffnummer Gehäuse	2.0402 CW617N
Werkstoff Dichtungen	HNBR PTFE
Werkstoff Kugel	Messing hartverchromt
Werkstoffnummer Kugel	2.0402 CW617N
Werkstoff Welle	Messing
Werkstoffnummer Welle	2.0401 CW614N
Produktgewicht	500 g
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung